

Juego de herramientas A / de 100 piezas – equipamiento básico



Datos de pedido

Número de pedido	680570
GTIN	2050001021854
Clase de artículo	66H

Descripción

Aplicación:

Surtidos de uso corriente para ubicación en carros de taller, bancos de trabajo, armarios de cajones, etc.

Suministro:

Cinta métrica enrollable **Tajima**: 1 ud. n.º 462300 tam. 5

Lima semirredonda **DICK** de 200 mm, corte: 1 ud. n.º 513200 tam. 200

Mango de madera dura para limas: 1 ud. n.º 519400 tam. 120

Juego de limas para llaves en estuche de chapa: 1 ud. n.º 518950 (6 piezas)

Cepillo manual de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 4

Juego de llaves de dos bocas **GARANT**: 1 ud. n.º 610610 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Juego de llaves de estrella doble **GARANT**: 1 ud. n.º 615610 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Juego de llaves acodadas para hexágono interior: 1 ud. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)

Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulgada, incluidas piezas de accionamiento: 1 ud. n.º 638018 tam. 12 (33 piezas)

Juego de destornilladores para cabezas ranuradas: 1 ud. n.º 660711 tam. 5 (3,5 - 8 mm)

Comprobador de tensión 150 – 250 V: 1 ud. n.º 665014 tam. 2,5

Destornillador plano **PB Swiss Tools**, corto: 1 ud. n.º 664100 tam. 6,5

Destornillador para Phillips corto **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 668000 tam. 2K

Juego de destornilladores para Phillips: 1 ud. n.º 668411 tam. 3 (1-3)

GARANT Alicates universales potentes, cromados: 1 ud. n.º 700340 tam. 180

Alicata regulable **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 705700 tam. 250
 Alicata de corte lateral **GARANT**, cromado: 1 ud. n.º 724840 tam. 160
 Cíncel plano **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 740500 tam. 175
 Juego de punzones y punteros **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Martillo de cerrajero: 1 uds. n.º 750125 tam. 500
 Martillo de plástico **Wera** con insertos de uretano: 1 ud. n.º 754200 tam. 32
 Estaquillador **PB Swiss Tools** de 200 mm de longitud, con mango de plástico: 1 ud. n.º 831600 tam. 110
 Rasqueta acanalado triangular **RENNSTEIG** con mango de madera: 1 ud. n.º 836010 tam. 150
 Rasqueta plana **RENNSTEIG** con mango de madera: 1 ud. n.º 837020 tam. 200
 Cúter universal **Tajima**, cuchilla de 18 mm: 1 ud. n.º 845030 tam. 2K
 Engrasador de plástico con tubo de latón: 1 ud. n.º 083529 tam. 80
 Elevador magnético telescópico: 1 ud. n.º 081650 (longitud 160 – 670 mm)
 Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.º 081437 BLACK

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081557 LR3
Cantidad de pilas contenidas	3
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Cíncel plano Longitud total 175 mm	740500 175
Rasqueta plana Longitud de cuchilla cortante 200 mm	837020 200
Rasqueta acanalada triangular Longitud de cuchilla cortante 150 mm	836010 150
Juego de llave de dos bocas Cantidad de llaves 10	610610 10
Estaquillador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 110 mm	831600 110
Lima semirredonda Longitud sin cola 200 mm	513200 200
Juego de destornilladores para ranura, con mango rígido Número de destornilladores 5	660711 5
Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos Longitud total 160 mm	724840 160

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 33 piezas Tipo 12	638018 12
Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 6,5 mm	664100 6,5
Martillo de plástico con bocas de poliuretano Ø cabeza de martillo 32 mm	754200 32
Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado Número de destornilladores 8	626072 8
Martillo de herrero Peso sin mango 500 g	750125 500
Destornillador para Phillips, con mango de plástico Tamaño de ranura en cruz 2K	668000 2K
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 2,5 mm	665020 2,5
Linterna LED con pilas Color BLACK	081437 BLACK
Cinta métrica enrollable extraestables Longitud de cinta 5 m	462300 5
Alicate universal, cromado, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm	700340 180
Juego de destornilladores para Phillips, con mango rígido Número de destornilladores 3	668411 3
Mango de madera dura para limas Longitud total 100 mm	519400 100
Juego de limas para llaves de 6 unidades en estuche de chapa	518950
Elevador magnético telescópico	081650
Cepillo manual de alambre Alambre de acero liso 0,35 mm Número de filas de guarnición 4	575000 4
Cúter universal con mango de 2 componentes con 1 lámina cortante, 18 mm	845030
Engrasador de plástico pequeño Capacidad 80 ml	083529 80
Juego de punzones en soporte de plástico Cantidad de herramientas 6	745600 6
Alicates regulables ranurados, cromados Longitud total 250 mm	705000 250
Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo Cantidad de llaves 10	615500 10

