

Garant

Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, niquelada, SK 40 A = 70, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32

**Datos de pedido**

Número de pedido	300515 32
GTIN	4045197945839
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas. Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT:

- **gran suavidad de marcha gracias a los mangos repasados en el torno fuertemente y el equilibrado fino G2,5 / 25000 rpm.**
- **protección óptima contra la corrosión gracias a las superficies niqueladas.**
- **fuerzas de sujeción y precisión máximas mediante tuerca de apriete de precisión GARANT.**

Niquelado especial.

GARANT:

- **Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Tuerca de apriete de precisión GARANT equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm) y recubierta; gracias a ello se logra una fuerza de sujeción elevada y un desgaste reducido.**
- **Taladro central.**

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 – forma A y B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete AB n.º 308820 - 308835, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.º 308901 – 309449, tuerca de apriete ER n.º 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.º 309625 – 309645 (para n.º 309615).

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 2 - 20 mm

Ø exterior D: 50 mm

Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610: 32

Tuerca de recambio HOLEX n.º 309580: 32

Descripción técnica

Gama de sujeción	2 - 20 mm
Ø exterior D	50 mm
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610	32
Tuerca de recambio HOLEX n.º 309580	32
Para pinzas de sujeción ER	32
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Ø de sujeción D ₁	2-20 mm
Adaptador	SK 40 A = 70
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 32	309680 32
--	-----------