



## Surtido de destornilladores de microelectrónica en bolsa de tela ESD, Número de piezas: 21



### Datos de pedido

Número de pedido	669930 21
GTIN	4013288194855
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con **capuchón giratorio**, **zona de corte rápido** para atornillar eficazmente y **zona de fuerza**. Con **mandrinos de cambio rápido** para el asiento de puntas largas de 4 mm Halfmoon (n.º del 669932 al 669936) o puntas largas de 4mm HIOS. Varillas de acero de herramientas de alta calidad.

Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD**.

#### Aplicación:

Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático. Especialmente adecuados para perfiles de tornillos japoneses.

#### Contenido:

Soporte para destornilladores: 1 ud.

Varillas para cabeza ranurada n.º 669932: 1 ud. de cada tam. 1,5; 2,5

Varillas para Phillips n.º 669933: 1 ud. de cada tam. 000; 00; 0

Varillas hexagonales n.º 669934

Varilla de llave de vaso: 1 ud. tam. 2,5

Cuchillas para Torx® n.º 669935: 1 ud. de cada tam. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5

Cuchillas para Torx Plus® n.º 669936: 1 ud. de cada tam. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Cuchillas para Torx Plus® IPR con perforación: 1 ud. tam. 1IPR

Cuchillas Microstix: 1 ud. de cada tam. m; 00; F; 0

## Descripción técnica

Número de destornilladores	20
Número de piezas	21
Perfil de salida	Destornillador Plano
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Perfil de salida	Cabeza esférica
Perfil de salida	Destornilladores para tornillos Microstix®
Quality Dress	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
propiedad electrostática	EGB / ESD
Caperuza giratoria	sí
Tipo de producto	Destornilladores

## Accesorios

Varilla para Phillips Halfmoon, 4 mm Tamaño de ranura en cruz 0	669933 0
Cuchilla para Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx Plus® 4IP	669936 4IP
Cuchilla para Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx Plus® 2IP	669936 2IP
Varilla para Phillips Halfmoon, 4 mm Tamaño de ranura en cruz 1	669933 1
Soporte de destornillador con cono de cambio rápido para puntas Halfmoon / HIOS, 4 mm,ESD	669931
Cuchilla para Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx Plus® 1IP	669936 1IP

Varilla hexagonal Halfmoon, 4 mm Hexágono 1,5 mm	669934 1,5
Varilla hexagonal Halfmoon, 4 mm Hexágono 2 mm	669934 2
Varilla para Phillips Halfmoon, 4 mm Tamaño de ranura en cruz 00	669933 00
Cuchilla para Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx Plus® 3IP	669936 3IP
Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX3	669935 TX3
Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX2	669935 TX2
Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX5	669935 TX5
Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX1	669935 TX1
Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm Perfil Torx® TX4	669935 TX4
Varilla para cabeza ranurada Halfmoon, 4 mm Anchura de filo b 1,5 mm	669932 1,5