

BROCKHAUS | HEUER

**Tornillo de banco paralelo "Heuer-Front", Anchura de mordazas: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967350 160
GTIN	2050002047662
Clase de artículo	93Q

**Descripción****Ejecución:**

**Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.**

**Con apertura hacia delante.** Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con **rosca trapecial de paso doble** para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajutable. Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalado.

Mordazas de sujeción estriadas, templadas cuidadosamente en la superficie, no intercambiables.

**Suministro:**

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

**Lacado:**

Martillo de impacto azul, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

**Descripción técnica**

Profundidad de sujeción	100 mm
Abertura de sujeción	225 mm
Peso	27 kg
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante

Material	Acero forjado en estampa
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	27 - 100 mm
Anchura de mordazas	160 mm
Serie	Heuer Front
Mordazas intercambiables	no
Tipo de producto	Tornillo paralelo

## Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 160 mm	967723 160
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Regulador de altura para tornillos de banco n.º 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Adecuado para tornillo de banco tam. 160/180	967540 160/180
Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 160 mm	967724 160
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 160/180	967390 160/180
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 160 mm	967711 160
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 160 mm	967722 160