

Estantería básica con estantes, Profundidad 500 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 2000/1000mm



Datos de pedido

Número de pedido	990544 2000/1000
GTIN	4004514202857
Clase de artículo	96P

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T y baldas galvanizadas. Suministrable con una **carga máxima por compartimento** de 250 kg por balda. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.

Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1300 kg, con altura de 2500 mm 1700 kg, con altura de 3000 mm 2300 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:

estantería básica: Longitud nominal + 60 mm

Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm

Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

Aplicación:

Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

Suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz. Un tirante diagonal por estantería de ampliación.

Nota:

- **Pies de sujeción incluidos en el volumen de suministro.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**

- **Anclaje al suelo adecuado n.º 990854.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Descripción técnica

Altura de la estantería	2000 mm
Número de estantes	5
Número bastidores perfilados	2
Montaje estantería	Estantería básica
Medidas de construcción estantería básica Anchura	1060 mm
Profundidad de estante	500 mm
Profundidad de estantería	500 mm
Estante Anchura	1000 mm
Carga del panel máxima	1300 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	250 kg
Grosor estante	40 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 500 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas

Accesorios

Estante, galvanizado anchura×profundidad 1000X500 mm	990582 1000X500
Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura × Profundidad 310X500 mm	990583 310X500
	990583 410X500

Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura ×
Profundidad 410X500 mm

Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura ×
Profundidad 210X500 mm

990583 210X500

Chapas separadoras fijas, galvanizadas Altura ×
Profundidad 510X500 mm

990583 510X500

Pie de sujeción

990852