



## Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 150mm



### Datos de pedido

Número de pedido	967260 150
GTIN	4045197694287
Clase de artículo	92H

### Descripción

#### Ejecución:

**Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.**

**Con apertura hacia delante.** Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial.

Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad.

Guía reajutable; superficie de yunque ancha templada.

#### Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

#### Partes opcionales:

Mordazas de sujeción de tubos n.º 967285.

Placa giratoria n.º 96 7280, estribo de sujeción n.º 967290.

#### Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967550.

### Descripción técnica

Peso	18 kg
Material	Acero forjado en estampa
Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con Ø exterior	1 – 4 pul

Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Abertura de sujeción	200 mm
Anchura de mordazas	150 mm
Tipo de producto	Tornillo paralelo

## Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancocaucho, liso Ancho de bocas 150 mm	967727 150
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, liso, estándar Ancho de bocas 150 mm	967721 150
Surtido de mordazas magnéticas para tornillos de banco Ancho de bocas 150 mm	967702 150
Placa de base para tornillo de banco	967330
Regulador de altura para el tornillo de banco n.º 967260 Adecuado para tornillo de banco tam. 150	967550 150
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 150 mm	967711 150
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 150 mm	967723 150
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, prisma Ancho de bocas 150 mm	967729 150
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 150 mm	967724 150
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 150 mm	967722 150
Par de mordazas de sujeción de tubos Adecuado para tornillo de banco tam. 150	967285 150
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, estriado Ancho de bocas 150 mm	967728 150

Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco  
tam. 150

967280 150

Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco fieltro,  
liso Ancho de bocas 150 mm

967726 150