

BROCKHAUS | HEUER

Tornillo de banco paralelo "Heuer-Compact" con ajuste rápido, Anchura de mordazas: 120mm



Datos de pedido

Número de pedido	967460 120
GTIN	2050002047846
Clase de artículo	93Q

Descripción

Ejecución:

Peso ligero, de acero con dimensiones compactas, **forjado totalmente de acero. Se abre hacia delante.**

Con mordazas de sujeción de tubos integradas bajo las mordazas normales.

Nuevo sistema de **ajuste rápido de la abertura de sujeción** de 0 a 130 mm por simple giro del cuerpo tubular y extensión rápida de la mordaza delantera.

El indicador adicional del ancho de abertura en el cuerpo tubular con escala en centímetros facilita el ajuste previo.

Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie y galvanizadas. Fuerza de sujeción de 10 kN.

Un lado **estriado**, un lado **liso**. Reversibles e intercambiables.

Leyenda:

Desbloquear por giro.

Ajuste rápido de la abertura de sujeción.

Suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Partes opcionales:

Placa giratoria n.º 967390 **tam. 100.**

Mordazas de recambio n.º 967405 tam. 120.

Estribo de sujeción n.º 967400 tam. 100.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	130 mm
Ajuste rápido aberturas de sujeción	sí
Material	Acero forjado
Peso	4,5 kg
Profundidad de sujeción	65 mm
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con Ø exterior	15 - 50 mm
Anchura de mordazas	120 mm
Serie	Heuer Compact
Mordazas intercambiables	sí
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma Ancho de bocas 120 mm	967723 120
Placa giratoria individual Adecuado para tornillo de banco tam. 100	967390 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado Ancho de bocas 120 mm	967722 120
Placa de base para tornillo de banco	967330
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Estribo de sujeción individual Para el tornillo de banco "Heuer-Front" tam. 100	967400 100
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 120 mm	967711 120
Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 120 mm	967724 120

Par de mordazas de recambio con tornillos para "Heuer
Front" Anchura de mordazas 120 mm

967405 120