

BROCKHAUS | HEUER

Tornillo de banco paralelo "Heuer-Front" con placa giratoria, Anchura de mordazas: 100mm



Datos de pedido

Número de pedido	967370 100
GTIN	2050002047716
Clase de artículo	93Q

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.

Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con **rosca trapecial de paso doble** para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajutable. Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalado. Mordazas de sujeción estriadas, templadas cuidadosamente en la superficie, no intercambiables. Placa giratoria con giro de 360° en continuo y bloqueable para asegurarla en cada posición.

Suministro:

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Lacado:

Martillo de impacto azul, **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Material	Acero forjado en estampa
Dirección de apertura	Con apertura hacia delante
Anchura de mordazas	100 mm
Serie	Heuer Front

Mordazas intercambiables	no
Tipo de producto	Tornillo paralelo

Accesorios

Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio / recubrimiento de fibra, liso Ancho de bocas 100 mm	967724 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, prisma Ancho de bocas 100 mm	967729 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancopoliuretano, estriado Ancho de bocas 100 mm	967728 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancofieltro, liso Ancho de bocas 100 mm	967726 100
Placa de base para tornillo de banco, bambú Tamaño 300X250	967328 300X250
Placa de base para tornillo de banco	967330
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, prisma Ancho de bocas 100 mm	967723 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, perfilado Ancho de bocas 100 mm	967722 100
Par de mordazas de metal ligero para tornillos de banco con muelles de enclavamiento Ancho de bocas 100 mm	967711 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancoaluminio, liso, estándar Ancho de bocas 100 mm	967721 100
Par de mordazas magnéticas para tornillo de bancocaucho, liso Ancho de bocas 100 mm	967727 100