

Garant GRIDLINE

**Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1000/6A****Datos de pedido**

Número de pedido	931105 1000/6A
GTIN	4062406062569
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

**Descripción técnica**

Soporte de goma ranurado en reborde contra caída por rodadura por 3 lados

no

Cajón anchura útil en G	26
ComfortClose	no
Cajones superficie útil en G	26×24
Profundidad	700 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Cantidad de cajones	6
Cajón anchura útil	650 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura	750 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Altura útil	900 mm
Altura	1000 mm
Peso	135 kg
Altura útil para cajones	900 mm
Número puertas	0
Número de estantes extraíbles	0
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

## Accesorios

Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931163 150
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931163 100
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931163 200
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1000 mm	931155 1000