

Garant
Cono para fresas portaplacas cónico, SK 50 A = 200, Ø de mandril d1: 22mm


Datos de pedido

Número de pedido	301143 22
GTIN	4045197702722
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con RFID/perforación Ballufchip.
- Superficie de apoyo del collar ampliada.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	22 mm
Longitud cono portafresas L ₄	19 mm
Longitud de voladizo medida A	200 mm
Ø exterior D	80 mm
Ø D ₂	48 mm
L ₂	155 mm

Peso	5,8 kg
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
	308790 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308610 50

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308830 50

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308600 50

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308820 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

308740 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308650 50

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308785 50

Llave especial Para \varnothing de mandrino 50 mm

309840 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308620 50