

Garant GRIDLINE

Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta batiente transparente, Altura: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	942703 2000
GTIN	4062406072636
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 30×28G. Cajones adecuados: 26×24G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura	2000 mm
Anchura en G	30

Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Anchura	750 mm
Profundidad	700 mm
Profundidad en G	28
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Armario tipo de construcción	Armario base
Peso	107 kg
Altura útil	1845 mm
Posicionamiento mango	centro
ComfortClose	no
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	942570 200
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm	940501 2000
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	942570 125
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	942570 300
Estante inclinado para eForm para anchura de armario / división en G 30	942550 30
Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 30	942530 30
Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 2000 mm	940510 2000
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm	942570 75
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm	942570 150
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puertas batientes anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	942570 100