

## Estantería básica de gran envergadura, Profundidad 469 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 1981/1841 mm



### Datos de pedido

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido  | 990860 1981/1841 |
| GTIN              | 4004514224521    |
| Clase de artículo | 96P              |

### Descripción

#### Ejecución:

Con tableros de viruta de 16 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 38 mm. Montaje rápido totalmente encajable, sin tornillos, mediante perforación regular de los perfiles.

**Carga máxima por estante:** hasta 720 kg, **carga máxima por compartimento:** hasta 3200 kg.

#### Descripción:

#### Medidas de construcción:

**estantería básica:** Medida nominal = media exterior mm

**Profundidad de bastidor total:** Medida nominal = media exterior mm

#### Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados. Manejo y montaje especialmente sencillos.

#### Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

- **Entrega solamente posible como estantería básica, no hay estantería de ampliación. En caso necesario se pueden unir firmemente 2 o más estanterías básicas por medio de elementos de unión (incluidos en el volumen de suministro) para formar una hilera de estantería.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 100 mm. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**

- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

## Descripción técnica

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Carga por estante                                  | 610 kg                         |
| Altura   | 1981 mm                        |
| Número niveles de almacenamiento tablero de viruta | 4                              |
| Anchura estante                                    | 1841 mm                        |
| Anchura  | 1841 mm                        |
| Profundidad de estante                             | 469 mm                         |
| Anchura estante = medida deconstrucción            | 1841 mm                        |
| Material niveles de almacenamiento                 | Tablero de madera              |
| Montaje por el cliente                             | sí                             |
| Montaje estantería                                 | Estantería básica              |
| Profundidad  | 469 mm                         |
| Profundidad de estantería                          | 469 mm                         |
| Ancho de estantería                                | 1841 mm                        |
| Altura de la estantería                            | 1981 mm                        |
| Grosor de plaquita                                 | 16 mm                          |
| Regulación de la altura en el intervalo            | 38 mm                          |
| Ejecución de montaje                               | Estantería encajable           |
| Selección del color                                | RAL 5010, 2004                 |
| Atributo del nombre de producto                    | Profundidad 469 mm             |
| Tipo de producto                                   | Estantería de gran envergadura |