

Estantería básica de gran envergadura, Profundidad 773 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 3048/2450mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | 990870 3048/2450 |
| GTIN | 4004514224941 |
| Clase de artículo | 96P |

Descripción

Ejecución:

Con tableros de viruta de 16 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 38 mm. Montaje rápido totalmente encajable, sin tornillos, mediante perforación regular de los perfiles.

Carga máxima por estante: hasta 720 kg, **carga máxima por compartimento:** hasta 3200 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:

estantería básica: Medida nominal = media exterior mm

Profundidad de bastidor total: Medida nominal = media exterior mm

Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados. Manejo y montaje especialmente sencillos.

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **Entrega solamente posible como estantería básica, no hay estantería de ampliación. En caso necesario se pueden unir firmemente 2 o más estanterías básicas por medio de elementos de unión (incluidos en el volumen de suministro) para formar una hilera de estantería.**
- **La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 100 mm. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**

- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------------|
| Anchura | 2450 mm |
| Material niveles de almacenamiento | Tablero de madera |
| Número niveles de almacenamiento tablero de viruta | 4 |
| Profundidad de estante | 773 mm |
| Altura | 3048 mm |
| Anchura estante = medida deconstrucción | 2450 mm |
| Anchura estante | 2450 mm |
| Montaje estantería | Estantería básica |
| Montaje por el cliente | sí |
| Carga por estante | 500 kg |
| Profundidad | 773 mm |
| Profundidad de estantería | 773 mm |
| Ancho de estantería | 2450 mm |
| Altura de la estantería | 3048 mm |
| Grosor de plaquita | 16 mm |
| Regulación de la altura en el intervalo | 38 mm |
| Ejecución de montaje | Estantería encajable |
| Selección del color | RAL 5010, 2004 |
| Atributo del nombre de producto | Profundidad 773 mm |
| Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |