



## Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 22 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630266 6
GTIN	4018754261499
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631000 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Kuusiokolokärjet: 4 kpl nro 631700 koot 3; 4; 5; 6

T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150

Jatkokappale: 1 kpl nro 632400 koko 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 57 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 3,5-13 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6 mm

### Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	3,5-13 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	227 mm
Leveys	131 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631000 11
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 3 mm	631700 3
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 4 mm	631700 4
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631000 13
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631000 4,5
Kuusikolohylysy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 6 mm	631700 6
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631000 9
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631000 10
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi	633500
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631000 12
Kuusiohylysy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631000 4
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4" Tyyppi	632000
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	632800

T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	633000
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 3,5 mm	631000 3,5
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631000 5
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632400 150
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631000 7
Kuusikolohylsy 1/4 tuumaa pitkä Kuusikulma 5 mm	631700 5