



Ruuviaavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	953201 11
GTIN	4062406093792
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953201: 1 kpl

Taivutettu GARANT-ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille, nro 625025 koko 13: 1 kpl

Taivutettu GARANT-kuusiokoloavainsarja nro 627132, koko 9: 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta nro 660030 koot 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: kutakin 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 667690 koot 00; 0; 1; 2: kutakin 1 kpl

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G: 8×24

Leveys: 200 mm

Syvyys: 600 mm

Leveys G: 8

Syvyys G: 24

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Leveys G	8
Syvyys	600 mm
Syvyys G	24
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×24

Tarvikkeet

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene®-varsi Terän leveys b 4 mm	660030 4
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene®-varsi Terän leveys b 2 mm	660030 2
Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille, MagicSpring®-pitotoiminto Ruuvinvääntimien lkm. 13	625025 13
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953201	952001 953201
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene®-kahva Ristikantakoko 0	667690 0
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene®-varsi Terän leveys b 3,5 mm	660030 3,5
Kuusiokoloavainsarja, taivutettu pidätinkuula, kromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627129 9
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene®-kahva Ristikantakoko 1	667690 1
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene®-kahva Ristikantakoko 00	667690 00
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene®-kahva Ristikantakoko 2	667690 2
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene®-varsi Terän leveys b 5,5 mm	660030 5,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene®-varsi Terän leveys b 2,5 mm	660030 2,5