

**Mahr****Multimar-yleismittauslaite, Mittausalue: 260-615mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428051 260-615
GTIN	4059192024918
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

**Kestävä putkirakenne, hiottu ja kovakromattu.** Kaksi mittausvarren kannatinta erilaisten mittauskärkien kiinnitykseen. Mittausaluetta voidaan laajentaa 75 mm:iin mittausvartta kääntämällä. Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren Ø on 8 h 6 mm (näyttölaite ei sis. toimitukseen).

- **Korkea mittaus- ja toistotarkkuus tarkan kuulaohjauksen ansiosta.**
- **Lämpösuojakahvat**
- **Mittausvoiman suunta vaihdettavissa sisä- ja ulkomittaukseen.**
- **Mittausvoima pysyy vakiona asennetun mittausvoimajousen ansiosta.**
- **Liikkuva mittausvarren kannatin on tarkkuuslaakeroitu välyksettömästi ja kitkattomasti.**
- **Vahvat, hiotut ja kovakromatut pylväät.**
- **Helppo asennus säilytys- ja asennuskuutioiden ansiosta.**

**Käyttö:**

- **Ulko- ja sisämitat.**
- **Ulko- ja sisäkierteet.**
- **Keskitysreunat.**
- **Kapeat olakkeet, pistourat ja urat.**
- **Ulko- ja sisäkartio.**
- **Ulko- ja sisähammastus**

**Huomautus:**

Saatavana mittausalueeseen **2500 mm** asti **CFK-kevytputkella** tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Mittausalue	260 - 615 mm
-------------	--------------

Käyttöalue ulkop.	230 - 585 mm
Käyttöalue sisäp.	260 - 615 mm
Mittausväli	12 mm
Sarja	Multimar
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A3
Tuotetyyppi	Yleismittauslaite

## Palvelut

KalibrointiYleistyöntömitta enimmäismittausalue 600 mm	021400 600
--	------------

## Tarvikkeet

Ulkomittauskärki, tasainen, Ø 7,5 mm, 1 kpl	428130
Mittauskärjenpitimet, reikä Tyypä B	428141 B
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 100 mm	428101 100
Olakemittauskärkipari, tasainen, ulkomittaukseen	428160
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 25 mm	428101 25
Olakemittauskärkipari puolilieriöt sisämittaukseen	428170
Mittauskärjenpitimet, reikä Tyypä A	428141 A
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 70 mm	428101 70
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 35 mm	428101 35
Sisämittauskärki, pallomainen, Ø 7,5 mm, 1 kpl	428120
Syvyysrajoitinpari mittauskärjenpitimelle	428111