

**Garant**
**Surtido de vasos de punta de 6 caras, cuadrado de 1/2 pulgada 12 piezas,  
Tipo: 6**

**Datos de pedido**

Número de pedido	637702 6
GTIN	4062406061425
Clase de artículo	61A

**Descripción**
**Ejecución:**

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

**Aplicación:**

Para tornillos con hexágono interior con rosca M5 – M24.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Suministro:**

Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

Mango transversal: 1 ud. n.º 641329

Prolongaciones: 2 uds. n.º 641029 130; 255

Carraca: 1 ud. n.º 640025

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

**Descripción técnica**

Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-17 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras

Número de piezas	12
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	176 mm
Altura	52 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6×14
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643229 5
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 17 mm	643229 17
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Caja modular Tipo 3B	630305 3B
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Inserto de espuma de PUR para el surtido 637702	630304 637702
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643229 4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo	640025
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643229 7