



## Nelileukainen yhdistelmäsorvinistukka, lyhytkartiokiinnitys Lyhytkartio-kiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 200/6mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 315645 200/6  |
| GTIN         | 5907412202860 |
| Tuoteluokka  | 36B           |

### Kuvaus

#### Kuvateksti:

Yhdistelmäleukojen **yksittäissäätö**.

Leukojen **keskiöissäätö**.

#### Käyttö:

Yhdistelmäkiinnitysmahdollisuus kahdella eri leukasäädöllä.

**a) Perusleukojen keskityssäätö (kierukka levyllä);**

**b) Päällileukojen yksittäissäätö.**

Siten voidaan kiinnittää epäsäännöllisen muotoiset työkappaleet samoin kuin tasolaikkaan.

Leukojen säätöön käytettävä kierukkalevy on **karkaistu**, kierukan ja perusleukojen kierukoiden viisteet on **hiottu molemmilta puolilta**.

**Lyhytkartiokiinnitin DIN 702-3**, pinnapultit ja laippamutterit karanpäälle DIN 55027. (DIN 55027 sekä kansainvälinen standardi ISO 702/III vastaavat DIN 55022 -standardia (vanha standardi)). Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

#### Standardi:

**DIN 702-3.**

#### Raaka-aine:

Valurauta

#### Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien:

1 sarja = 4 karkaistua perusleukaa.

1 sarja = 4 karkaistua kääntöleukaa (käytettäväksi pora- ja sorvausleukoina).

1 kiristysavain.

## Tekninen kuvaus

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Aukko E                              | 55 mm                  |
| Kiristysavainnelikulma K             | 11 mm                  |
| Paino                                | 19 kg                  |
| Sidepulttien koko                    | M10                    |
| Ulko-Ø A                             | 200 mm                 |
| Kehä F                               | 133,4 mm               |
| Keskityskartion B                    | 106,39 mm              |
| Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub> | 112 mm                 |
| Kartion koko                         | 6                      |
| Sidepulttien lukumäärä               | 4                      |
| Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>    | 143 mm                 |
| Standardi                            | DIN 702-3              |
| Tuotetyyppi                          | Kombi-nelileukaistukka |