

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 800/5**Datos de pedido**

Número de pedido	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Descripción técnica

Cajón anchura útil	650 mm
Cajón anchura útil en G	26

Altura útil	700 mm
Anchura	750 mm
Profundidad	700 mm
Altura útil para cajones	700 mm
Altura	800 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Soporte de goma ranurado en reborde contra caída por rodadura por 3 lados	no
ComfortClose	no
Cantidad de cajones	5
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	115 kg
Cajones superficie útil en G	26×24
Número puertas	0
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	300 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Número de estantes extraíbles	0
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931163 100
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931163 300
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931163 75
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931163 125
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 800 mm	931155 800