

Garant GRIDLINE

Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con Puerta corredera de chapa maciza, Altura: 2000mm



Datos de pedido

Número de pedido	942745 2000
GTIN	4062406072698
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario sin equipamiento en 60×28G. Cajones adecuados: 26×20G (pedir por separado). Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.º 942530 – 942610 y grupo 95.

El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.º 942610.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad en G	28

ComfortClose	no
Profundidad	700 mm
Altura útil	1863 mm
Frontales del armario	Puerta corredera de chapa maciza
Posicionamiento mango	centro
Anchura	1500 mm
Anchura en G	60
Armario tipo de construcción	Armario base
Altura	2000 mm
Peso	198 kg
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1600
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de gran capacidad

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Estante inclinado para eForm para anchura de armario / división en G 30	942550 30
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	942580 125
Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 200 mm	942580 200
	942580 150

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 150 mm

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 60G para altura de armario 2000 mm

940514 2000

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 75 mm

942580 75

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm

942580 100

Cajón para armarios de gran capacidad/para cargas pesadas con puerta corredera anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm

942580 300

Estante con soportes 100 kg para anchura de armario / división en G 30

942530 30