


**Garant****Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, SK 40, Rosca M × Longitud L1: M12X50****Datos de pedido**

Número de pedido	301309 M12X50
GTIN	4045197706775
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Forma constructiva cilíndrica.

**Aplicación:**

Para el asiento de fresas con rosca.

**Partes opcionales:**

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

**Descripción técnica**

Ø de perforación D <sub>1</sub> tolerancia IT6	12,5 mm
Rosca M	M12×50
Longitud útil L <sub>1</sub>	50 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Longitud de voladizo medida A	69 mm
Ø exterior D	24 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca

## Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Tirante Mazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
	308630 40

TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm)  
Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de  
gran inclinación 40

308785 40

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran  
inclinación 40

308650 40

TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308640 40

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran  
inclinación 40

308610 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica  
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran  
inclinación 40

308605 40

Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para  
cono de gran inclinación 40

308615 40

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran  
inclinación 40

308620 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de  
gran inclinación 40

308740 40

Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado  
para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308830 40

Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado  
para cono de gran inclinación 40

308700 40

Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de  
gran inclinación 40

308790 40