



Modulaarinen ruuvipuristin, pitkä, Leukaväli A: 150/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Tuoteluokka	35G

Kuvaus

Malli:

- Yksinkertainen mekaaninen käyttö (3,5 t asti).
- Kiinnitysalueen säätö helppoa.
- Koneruuvipuristin, jossa alasetoleuat.
- Hiiletyskarkaistu HRC 60.
- Yhdensuuntaisuus 0,02 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana alasetoleuka, 1 työkalutuki, 2 urakappaleita nro 362160 koko 16/16, 1 kiristysavain, 1 poikittainen kiristysavain.

Huomautus:

Muut tarkkuusurakappaleet ks. nro 362160.

Tekninen kuvaus

Paino	32 kg
Kokonaispituus L	580 mm
Tarkkuusura poikkisuunnassa n	16 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Gerardi 150
Kiinnitysalue b	360 mm
Leukojen korkeus C	50 mm
Perusrungon korkeus G	50 mm

Leukaväli A	150 mm
Tarkkuusura pituussuunnassa l	16 mm
enimmäiskiristysvoima 80 Nm	30 kN
Sarja	Gerardi 150
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 16/16 mm	362160 16/16
Kulmapäällileuat (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362130 150
Modulaarielementti, kiinteä (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362150 150
Keskileuka (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362142 150
Pitkittäisuritettu suojaleuka (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362146 150
Prismaleuat (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362125 150
Modulaarielementti, liikkuva (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362145 150
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 20/16 mm	362160 20/16
Sileä suojaleuka, pehmeä (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362148 150
Kiinnityselementti (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362144 150
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 12/16 mm	362160 12/16
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 18/16 mm	362160 18/16
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 14/16 mm	362160 14/16
Prismapäällileuat (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362135 150
	362147 150

Sileä suojaleuka, kova (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm

Kiinnityssalppari Leukojen leveydelle 150 mm	362120 150
--	------------

Liikkuva leuka (kpl) Leukojen leveydelle 150 mm	362143 150
---	------------