



## Murrosnivel, 1/2 tuumaa, Tyyppi: 1/2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	641600 1/2
GTIN	4018754013012
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän. Työkalu- ja liitinosat voidaan kiinnittää "sokeasti" upotetun sisänelikulman, viistetyn ulkonelikulman ja neljän lukitusuran läpi.

**Standardi:****DIN 3123-C 12,5**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

**Sopii :**

Käsi­käyt­toi­set päät.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Kokonaispituus: 71 mm

### Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Kokonaispituus	71 mm
QuickRelease	ei
Tuotetyyppi	Liitososa

## Tarvikkeet

Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 31 osaa Tyyppi 6	638016 6
Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 63 osaa	630021
Hylsyavainsarja metrisin/tuumamitoin, 1/2 tuuman nelikulma 45 osaa	638810
Hylsyavainsarja, kiinto-/lenkkiavain, 1/2 tuuman nelikanta 47 osaa	638561
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 31 osaa Tyyppi 12	638016 12
Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 38 osaa Tyyppi 6	630016 6
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 32 osaa Tyyppi 6	639066 6
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 22 osaa Tyyppi 6	637816 6
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 39 osaa	639261
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 21 osaa Tyyppi 6	638166 6
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 28 osaa Tyyppi 6	637916 6
Hylsysarja Torx®-ruuveille, 1/2 tuuman nelikulma 21 osaa	639701
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 22 osaa Tyyppi 12	637816 12
Hylsyavainsarja, tuumamitat, 1/2 tuuman nelikulma 23 osaa	638711