

**Garant****Mediakisko omaa varustelua varten, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 928411 1500   |
| GTIN         | 4062406115876 |
| Tuoteluokka  | 91P           |

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu teräslevystä, **modulaarinen rakenne**. Kaikissa kytkentäosissa **kaapeli** ja **holkkiliitäntä**. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan. Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.

**Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):**

1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,  
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

**Kuvaus:****Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.**
- **Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.**
- **Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.**
- **Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:**
  - **3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vaihtovirralla (L, N, PE)**
  - **5 × 1,5 mm<sup>2</sup> kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Suojausluokka 1**
- **Kotelointiluokka IP 20.**

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

- **Soveltuu kiinnitettäväksi pöytälevyyn.**
- **Ei sovellu asennettavaksi tukipylväiden väliin.**
- **Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin!**

## Tekninen kuvaus

|   |   |
|---|---|
| Leveys                                    | 1500 mm   |
| Korkeus                                   | 139 mm  |
| Tyhjien moduulien määrä (1 E / 2 E / 3 E) | 2× / 1× / 3×  |
| Sopii tyyppiin                            | 1500  |
| Jakoyksikkö                               | 13E   |
| Syvyys                                    | 100 mm  |
| Nimellisjännite                           | 250 V   |
| Pistoketyyppi, tulo                       | GST-pistokejärjestelmä  |
| Virtakytkin                               | ei  |
| virtalaji                                 | AC  |
| Materiaalin paksuus                       | 1,5 mm  |
| Värivalikoima                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi                               | Kyt kentämoduuli  |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1 | 928470 0/1 |
| Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/2 | 928470 0/2 |