

Garant**Mediakisko omaa varustelua varten, Sopii tyyppiin: 2000****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 928411 2000 |
| GTIN | 4062406115883 |
| Tuoteluokka | 91P |

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräslevystä, **modulaarinen rakenne**. Kaikissa kytkentäosissa **kaapeli ja holkkiliitäntä**. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan. Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.

Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):

1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

Kuvaus:**Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):**

- Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
- Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
- Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
- Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
 - 3 × 1,5 mm² vaihtovirralla (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
- Suojausluokka 1
- Kotelointiluokka IP 20.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Huomautus:

- Soveltuu kiinnitettäväksi pöytälevyyn.
- Ei sovellu asennettavaksi tukipylväiden väliin.
- Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin!

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--|
| Syvyys | 100 mm |
| Leveys | 2000 mm |
| Tyhjien moduulien määrä (1 E / 2 E / 3 E) | 2× / 2 × / 4× |
| Jakoyksikkö | 18E |
| Sopii tyyppiin | 2000 |
| Korkeus | 139 mm |
| Nimellisjännite | 250 V |
| Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä |
| Virtakytkin | ei |
| virtalaji | AC |
| Materiaalin paksuus | 1,5 mm |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Kytkentämoduuli |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/2 | 928470 0/2 |
| Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1 | 928470 0/1 |