

Garant**Mediakisko 4 pistorasiaa 250V, Sopii tyyppiin: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928443 1000
GTIN	4062406116187
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

2 moduulia nro 928470 koko DE250V / 2 varusteltu.

Valmistettu teräslevystä, **modulaarinen rakenne**. Kaikissa kytkentäosissa **kaapeli ja holkkiliitäntä**. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.

Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.

Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitettulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):

1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

Kuvaus:**Teollisuuskäyttöön tarkoitettun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.**
- **Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.**
- **Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.**
- **Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:**
 - **3 × 1,5 mm² vaihtovirralla (L, N, PE)**
 - **5 × 1,5 mm² kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Suojausluokka 1**
- **Kotelointiluokka IP 20.**

Sopii:

Tukipyylvää nro 928010 ja kulmatukipyylväs nro 928030. Asennus **ripustamalla**.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin!

Tekninen kuvaus

Leveys	920 mm
Jakoyksikkö	8E
Korkeus	160 mm
Sopii tyyppiin	1000
Paino	6 kg
Syvyydensäätöalue	60 mm
Nimellisjännite	250 V
Pistorasioiden määrä tyyppi F	4
Virtakytkin	ei
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi	F
virtalaji	AC
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kytkentämoduuli

Tarvikkeet

Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli DE250V/2	928470 DE250V/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/2	928470 0/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1	928470 0/1
Mediamoduuli tukipylväeseen Moduulin malli CUT/OUT	928460 CUT/OUT