


Garant GRIDLINE

Mediamoduuleilla varustetut sivuseinät, Korkeus: 650mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	928500 650
GTIN	4062406117412
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Jalkaosan sivupaneeli taivutettu teräslevystä, reikälevy \square 9x9 mm, rei'itys 37 mm:n välein koukkujen ja pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen.

Valmistettu teräslevystä, **modulaarinen rakenne**. Kaikissa kytkentäosissa **kaapeli ja holkkiliitäntä**. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.

Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.

Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitettulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):

1 x jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,
1 x 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

Kuvaus:**Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.**
- **Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.**
- **Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.**
- **Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:**
 - 3 x 1,5 mm² vaihtovirralla (L, N, PE)**
 - 5 x 1,5 mm² kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)**

- Suojausluokka 1
- Kotelointiluokka IP 20.

Sopii:

Työpenkit, korkeus 950 mm, jalkaosien korkeus 900 mm ja 750 mm.

Sijoitus:

Pistorasia 250 V, nro 928470 koko DE250V/1: 2

Tyhjien moduulien määrä (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Muita sopivia mediamoduuleja on nrossa 928470. Moduuleita nro 928470 kokoja _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 ja _RCD ei voida käyttää sivupaneelissa.

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin.

Tekninen kuvaus

Leveys	500 mm
Korkeus	650 mm
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite	250 V
Pistorasioiden määrä tyyppi F	2
Pistorasia, tyyppi	F
Materiaalin paksuus	1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Sivuseinä

Tarvikkeet

Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1	928470 0/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/2	928470 0/2