

Teräspeltinen asentajanlaukku, Tyyppi: 690



Tilaustiedot

Tilausnumero	693470 690
GTIN	2050001777683
Tuoteluokka	66K

Kuvaus

Malli:

1 mm paksu teräslevy, prässätyt reunaurat. 2 kantokahvaa ja kannessa avautumisrajoitin. Lukittavissa riippulukolla (alkaen nrosta 085830).

Pintakäsittely:

RAL 7001 hopeanharmaaksi **jauhemaalattu**.

Ulkomitta pituus: 690 mm

Ulkomitta leveys: 360 mm

Ulkomitta korkeus: 310 mm

käyttöpituus: 660 mm

käyttöleveys: 170 mm

käyttökorkeus: 50 mm

Tekninen kuvaus

käyttöpituus	660 mm
Ulkomitta leveys	360 mm
Ulkomitta pituus	690 mm
Paino	16 kg
käyttöleveys	170 mm

Ulkomitta korkeus	310 mm
käyttökorkeus	50 mm
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Tarkkuussyylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085855 40
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankasarjalukittava Kotelon Ø 40 mm	085876 40
Sylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085882 40
SylinterilukkosarjaSarjassa 4 osaa, sarjalukittava Kotelon Ø 40 mm	085865 40
Tarkkuussyylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085850 50
Numeroyhdistelmälukko Kotelon Ø 40 mm	085885 40
Numeroyhdistelmälukko Kotelon Ø 50 mm	085831 50
Numeroyhdistelmälukko Kotelon Ø 40 mm	085830 40
Sylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085880 50
Sylinterilukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085890 50
Sylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085866 40
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Tarkkuussyylinterilukkosarjalukittava Kotelon Ø 50 mm	085870 50
Numerolukko, korkea sanko Kotelon Ø 50 mm	085832 50
ALUTITAN-riipulukkoyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085868 50
Sylinterilukko, vakiolaatuyksittäislukittava Kotelon Ø 50 mm	085860 50