



Kuusiokoloavainsarja, taivutettu tuumamitat, kromattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 12Z



Tilastiedot

Tilausnumero	627331 12Z
GTIN	7610733201631
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu, (koko 1/20 mustattu), särmät hiukan pyöristetyt.

Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627170: Koot 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16

Säilytykseen: muoviteline

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	12
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
värikoodaus	ei
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

627170 5/16

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 5/16 tuuma

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 1/16 tuuma

627170 1/16

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 7/32 tuuma

627170 7/32

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 3/32 tuuma

627170 3/32

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 5/64 tuuma

627170 5/64

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 1/8 tuuma

627170 1/8

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 7/64 tuuma

627170 7/64

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 1/20 tuuma

627170 1/20

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 5/32 tuuma

627170 5/32

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 9/64 tuuma

627170 9/64

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 1/4 tuuma

627170 1/4

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu
Kuusikulma 3/16 tuuma

627170 3/16