


**Garant****Kaksipääkiintoavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	952523 11
GTIN	4062406097509
Tuoteluokka	91A

**Kuvaus****Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

**Toimituksen sisältö:**

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952523: 1 kpl

GARANT -kaksipäinen kiintoavain nro 610600 Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: kutakin 1 kpl

**Tekninen kuvaus**

Työkalujen lukumäärä	11
Leveys	250 mm
Syvyys	600 mm
Syvyys G	24
Leveys G	10
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino	2,003 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	10x24
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610600 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610700 18X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610600 18X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm	610600 20X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610600 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610600 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610600 12X13
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 30X32 mm	610600 30X32
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610700 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610600 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610700 16X17
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952523	952001 952523
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610600 6X7
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 21X23 mm	610600 21X23
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm	610700 20X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 24X27 mm	610600 24X27