

PARAT®**X-ABS-työkalulaukku, pohjalokero, 2 työkalualustaa ja TSA-lukot****Tilaustiedot**

Tilausnumero	692520
GTIN	4006793800717
Tuoteluokka	63X

Kuvaus**Malli:**

X-ABS on erittäin iskunkestävä, murtumaton ja sopii siten **lentokuljetukseen**. Pintarakenne on naarmuuntumaton, **liukumaton (kumitettu)** ja erittäin **hyvin pintoja suojaava**. Kaksinkertaisessa alumiinikehyksessä **integroidut TSA-kippisylinterilukot**, rasterisaranat laukun kannen pysäyttämiseksi ja irtopohja.

1 pohjalokero ja peitelevy, jaettavissa, korkeus 88 mm.

Sisustus:

1 työkalualusta, jossa 25 avotaskua ja 1 kiinnityslokero 400 mm, 1 työkalualusta, jossa 10 avotaskua, 1 peitelevy, jossa 15 avotaskua ja 1 kiinnityslokero 400 mm ja 1 asiakirjalokero, jossa 2 käyntikorttilokeroa ja 2 kynätaskua.

TSA-lukot: Matkustettaessa Yhdysvaltoihin valtion korkein turvaviranomainen "Transportation Security Administration" (TSA) voi avata ja sulkea lukot yleisavaimella matkatavaroiden tarkastamista varten. Näin lukot säilyvät ehjinä, kun laukua ei tarvitse aukaista väkivalloin.

Huomautus:

Matkalaukut pyydettyäessä saatavilla myös muiden lukkomallien kanssa.

Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Sisäpituus: 470 mm

Sisäleveys: 210 mm

Sisäkorkeus: 360 mm

Tilavuus: 36 l

Paino: 5,4 kg

Tekninen kuvaus

Sisäkorkeus	360 mm
Sisäpituus	470 mm
Sisäleveys	210 mm
Tilavuus	36 l
Paino	5,4 kg
Raaka-aine	X-ABS
Työkalujen säilytystapa	Avotaskut
laukun kuormitettavuus	30 kg
Laukun ominaisuus	Sopii lentokuljetukseen
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tarvikkeet

Numerolukko-jälkiasennussarja	692755
Poikittaistuki pohjalokeroille	692170
Vaihtoterälokero, jaettu keskeltä, 6 pientä väliseinää ja kansi	692770
Pitkittäistuki pohjalokeroille	692150
Suojamatto	692800