

Garant**Mediakisko omaa varustelua varten, Sopii tyyppiin: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928441 1000
GTIN	4062406116101
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräslevystä, **modulaarinen rakenne**. Kaikissa kytkentäosissa **kaapeli ja holkkiliitäntä**. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan. Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.

Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):

1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

Kuvaus:**Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.**
- **Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3,5 kW.**
- **Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.**
- **Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:**
 - **3 × 1,5 mm² vaihtovirralla (L, N, PE)**
 - **5 × 1,5 mm² kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Suojaluokka 1**
- **Koteloitiluokka IP 20.**

Sopii:

Tukipylväät nro 928010 ja kulmatukipylväs nro 928030. Asennus **ripustamalla**.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin!

Tekninen kuvaus

Sopii tyyppiin	1000
Jakoyksikkö	8E
Tyhjiä moduulien määrä (1 E / 2 E / 3 E)	1× / 2× / 1×
Leveys	920 mm
Paino	6 kg
Korkeus	160 mm
Syvyydensäätöalue	60 mm
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Virtakytkin	ei
virtalaji	AC
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kytkentämoduuli

Tarvikkeet

Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/2	928470 0/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1	928470 0/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli DK250V/1	928470 DK250V/1
Pistoliitin-lähtöpistoke Napojen lukumäärä 5	928490 5
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/2	928470 0/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli CEE400/5	928470 CEE400/5
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli DE250V/1	928470 DE250V/1
Jatkojohto, Wieland-asennusjärjestelmä Tyyppi 3	923424 3
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1	928470 0/1

Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli GB250V/1	928470 GB250V/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli MCB/3	928470 MCB/3
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli CH250V/1	928470 CH250V/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli ON/OFF2	928470 ON/OFF2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli MCB/1	928470 MCB/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli US110V/1	928470 US110V/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli FR250V/2	928470 FR250V/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli DE250V/2	928470 DE250V/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli FR250V/1	928470 FR250V/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli CZ250V/2	928470 CZ250V/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli DK250V/2	928470 DK250V/2
Mediamoduuli tukipyväaseen Moduulin malli CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Pistoliitin-lähtöpistoke Napojen lukumäärä 3	928490 3
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli COVER	928470 COVER
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli AIR/S	928470 AIR/S
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli LINK	928470 LINK
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli IT250V/2	928470 IT250V/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli USB	928470 USB
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli CH250V/2	928470 CH250V/2
Jakoyksikkö Napojen lukumäärä / Liitäntöjen lukumäärä 3/5	928492 3/5
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli US110V/2	928470 US110V/2
Pistoliitin-lähtöpistoke Napojen lukumäärä 3	928491 3
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli IT250V/1	928470 IT250V/1
Jakoyksikkö Napojen lukumäärä / Liitäntöjen lukumäärä 5/1+3/6	928492 5/1+3/6
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli USB/5V	928470 USB/5V
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli CZ250V/1	928470 CZ250V/1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli STOP	928470 STOP

Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli GB250V/2	928470 GB250V/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli RCD	928470 RCD
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli NET	928470 NET