

**Garant****Mediakisko 4 pistorasiaa, 250V + ON/OFF, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928444 1500
GTIN	4062406116255
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

2 moduulia nro 928470 koko DE250V/2 ja moduuli nro 928470 koko ON/OFF1, valaistusyksikön virtakytkin.

Valmistettu teräslevystä, **modulaarinen rakenne**. Kaikissa kytkentäosissa **kaapeli ja holkkiliitäntä**. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.

Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.

**Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitettulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):**

1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,  
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

**Kuvaus:****Teollisuuskäyttöön tarkoitettun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.**
- **Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.**
- **Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.**
- **Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:**
  - **3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vaihtovirralla (L, N, PE)**
  - **5 × 1,5 mm<sup>2</sup> kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Suojaluokka 1**
- **Kotelointiluokka IP 20.**

**Sopii:**

Tukipylväät nro 928010 ja kulmatukipylväs nro 928030. Asennus **ripustamalla**.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin!

## Tekninen kuvaus

Korkeus	160 mm
Paino	7 kg
Jakoyksikkö	13E
Sopii tyyppiin	1500
Leveys	1420 mm
Syvyydensäätöalue	60 mm
Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	kyllä
Pistorasioiden määrä tyyppi F	4
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi	F
virtalaji	AC
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kytkentämoduuli

## Tarvikkeet

Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli DE250V/2	928470 DE250V/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/2	928470 0/2
Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1	928470 0/1
Jakoyksikkö Napojen lukumäärä / Liitäntöjen lukumäärä 3/5	928492 3/5
Mediamoduuli tukipylvääseen Moduulin malli CUT/OUT	928460 CUT/OUT

Jatkojohto, Wieland-asennusjärjestelmä Tyyppi 3

923424 3