



Bimetalli-pistosahasarja Power Change Plus, Tyyppi: 20-76



Tilaustiedot

Tilausnumero	589810 20-76
GTIN	3165140949620
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Bimetallireikäsahavalikoima, joka sisältää Power Change -järjestelmän ja yleisimmät halkaisijat. Sisältää 6-kulmaisen kiinnitysvarren ja HSS-keskiöporat muovilaukussa.

Tekninen kuvaus

Reikäsaha-Ø	20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Keskiöporien lkm	2
Liitinvarsien lkm	1
Osien määrä	14
Sarja	Power Change Plus
Tuotetyyppi	Reikäsaha

Tarvikkeet

Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 105 mm	589790 105
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 121 mm	589790 121
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 152 mm	589790 152
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 16 mm	589790 16
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 19 mm	589790 19
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 20 mm	589790 20
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 22 mm	589790 22
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 25 mm	589790 25
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 29 mm	589790 29
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 32 mm	589790 32
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 35 mm	589790 35
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 38 mm	589790 38
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 40 mm	589790 40
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 44 mm	589790 44
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 51 mm	589790 51
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 54 mm	589790 54
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 60 mm	589790 60
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 65 mm	589790 65
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 68 mm	589790 68
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 76 mm	589790 76
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 83 mm	589790 83
Bimetalli-reikäsahaPower Change Plus Halkaisija 92 mm	589790 92
KiinnitysvarsiPower Change Plus 6-kulmainen Yhteisopiva reikäsahan Ø 14-152 mm	589795 14-152
KeskiöporaPower Change Plus Tyyppi HSS-CO	589800 HSS-CO