

Garant**Tool24 PickOne – isäntäjärjestelmä DE, Lokeroiden määrä: 160****Tilaustiedot**

Tilausnumero	979201 160
GTIN	4062406134129
Tuoteluokka	9SA

Kuvaus**Malli:**

Tarvikeautomaatti, jossa on jokaisen tuotteen varman ulosoton takaava innovatiivinen rumpujärjestelmä. Tavaroiden erittäin nopea ulosotto lyhyiden hakuajkojen ansiosta, itsestään avautuva lokero ja optinen signaali oikeassa lokerossa. Tool24 PickOnen rumpuun on saatavissa 4 eri lokerokokoa vakiokonfiguraationa, ja sen 1000 kg:n kantavuus on suunniteltu erityisesti teolliseen käyttöön. Kosketusnäytön joustava kiinnitys molemmin puolin olevan reikälevyn ansiosta.

Master-järjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan laajennusjärjestelmillä ja se voidaan yhdistää kaikkiin Tool24-laitteistoversioihin.

Tämä tuote on yhteensopiva Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa. Suurin mahdollinen lokero, soveltuu erinomaisesti suurikokoisten tuotteiden, kuten hiomalaikkojen ja suojalasien, säilyttämiseen.

Etu:**Hoffmann Group Connected**

Tämän tuotteen myötä saat käyttöösi työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Kunkin ohjelmistomoduulin avulla voidaan lisätä tuottavuutta.

Toimituksen sisältö:

Kosketusnäyttö 22 tuumaa, viivakoodilukija, PC mukaan lukien ohjelmistopaketti Basic.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Tool24 PickOne -järjestelmän rumpu on saatavana neljällä eri lokerokoolla tuotevalikoiman mukaan ja se on konfiguroitavissa kerran asiakkaan toiveiden mukaisesti. Käännä ammattineuvojasi puoleen.

Painot on ilmoitettu ilman tietokonetta ja näyttöruutua.

Tekninen kuvaus

Leveys	1080 mm
Syvyys	875 mm
Paino	275 kg
Korkeus	2000 mm
Määrä Lokero D	160
Kantavuus / välikkö	2 kg
Sarja	Tool24 PickOne
Sarja	Hoffmann Group Connected
Sarja	Tool24 PickOne
Liitäntä	Hoffmann Group Connected
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tavaranannostelujärjestelmä