

Garant**Tool24 Locker – Master-järjestelmä DE, Tyyppi: 450/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	979300 450/10
GTIN	4062406134723
Tuoteluokka	9SA

Kuvaus**Malli:**

Työkaluautomaatti erikokoisilla lokeroilla. Yksittäisten työkalujen suojattu ja täysin dokumentoitu ottaminen. Lokeroiden koko mahdollistaa suurikokoisten tuotteiden varastoinnin ja ne on valmisteltu akkujen lataamista varten. Vakiovarusteinen LED-sisävalaistus mahdollistaa sekä automaattisesti avautuvien lokeroiden tunnistuksen että myös itse työkalujen ottamisen ulos. LED-valolista lokeroiden kohdalla tukee niinkään työkalujen ottamista ja täyttämistä. Kummallekin puolelle asennetut reikälevyt mahdollistavat kosketusnäytön joustavan kiinnityksen Master-malleihin. Niihin voidaan kiinnittää myös Easyfix-koukkuja ja -pidikkeitä sekä kaikkia muita luettelon sisältämiä reikälevyille tarkoitettuja tarvikkeita.

Master-järjestelmää voidaan laajentaa ja siihen voidaan yhdistellä muita minkä tahansa Tool24-laitteistomallin laajennusjärjestelmiä.

Tämä tuote on yhteensopiva Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Työkaluautomaatti, jossa voidaan säilyttää isokokoisempia tavaroita lokeroissa, joiden korkeus on 460 mm ja joiden leveys ja syvyys on 450 mm.

Etu:**Hoffmann Group Connected**

Tämän tuotteen myötä saat käyttöösi työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Kunkin ohjelmistomoduulin avulla voidaan lisätä tuottavuutta.

Käyttö:

Automaattinen yksittäisten tuotteiden varstoautomaatti, jossa voidaan säilyttää ja jonka avulla voidaan hallinnoida myös suurikokoisia tuotteita, kuten esimerkiksi suurempia henkilönsuojaintuotteita, sähkö- ja käsityökaluja tai valmistamiamme muovisia L-BOXX®-järjestelmälaukkuja.

Sijointus:

Lokeroiden lukumäärä × korkeus mm: 8 × 300; 2 × 460

Toimituksen sisältö:

Master-järjestelmä DE ja 22 tuuman kosketusnäyttö, viivakoodinlukija, PC sekä ohjelmistopaketti Basic.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kaikkissa lokeroissa on virtalähdevalmius. Asiakkaan on huolehdittava yksittäisten latauslaitteiden liittamisestä. Teknisissä tiedoissa mainitut painotiedot koskevat laajennusjärjestelmän kaappeja, ja niihin eivät sisälly tietokone ja näyttöruutu.

Tarkistusikkunoilla varustetut lokerot, yksilölliset värit ja mitat (lokeron koot, kaapin leveydet ja syvyydet) ovat mahdollisia.

Kysy tietoja lähimmältä asiantuntijalta!

Tekninen kuvaus

Korkeus	1965 mm
Leveys	1100 mm
Syvyys	500 mm
Paino	210 kg
Lokeroiden määrä	10
Kantavuus / välikö	25 kg
Välikön hyötysyvyys	450 mm
Lokeron hyötykorkeus (2)	460 mm
Lokeron hyötyleveys	450 mm
Lokeron hyötykorkeus (1)	300 mm
Sarja	Tool24 Locker
Sarja	Hoffmann Group Connected
Sarja	Tool24 Locker
Liitäntä	Hoffmann Group Connected
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tavarannostelujärjestelmä