



Akkuepäkeskohiomakone, mukana akku, Tyyppi: M18BOS125



Tilaustiedot

Tilausnumero	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

M18 akkuepäkeskohiomakone 6-vaiheinen nopeudensäätö materiaalikohtaiseen poistotehoon. Pölylaatikko, jossa on suodatin. 100-prosenttinen yhteensopivuus Milwaukee® M18™ -tuotevalikoiman kanssa. 8-reikäinen hiomalaikka tehokkaaseen imuun.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x5,0 Ah li-ioniakku, pölypussi, imuadapteri, laajennusadapteri, 2 hiomapaperia.

Huomautus:

Yhteensopiva 8-reikäinen hiomalaikka, tuotenro 567745 ja ABRANET, tuotenro 567802.

Tekninen kuvaus

Värähtelyluku	14000 - 24000 min ⁻¹
Epäkeskoliike	2,4 mm
Valmistajamerkintä	M18BOS125-502B
Hiomalaikan Ø	125 mm
Paino	1,6 kg
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
akun jännite	18 V

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkukapasiteetti	5 Ah
Akkutyyppi	Litium-ioni
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Epäkeskohiomakone

Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppi MB18	073827 MB18
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppi MHB8	073810 MHB8
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppi MHB55	073809 MHB55
Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppi MHB3	073808 MHB3
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Akkutyyppi M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG55	073830 M18HNRG55
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppi MHB12	073811 MHB12
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 120	567745 120
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 180	567745 180
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 240	567745 240
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 320	567745 320
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 40	567745 40
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 400	567745 400
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 60	567745 60
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 600	567745 600
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 80	567745 80

Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 8-kert. Rakeisuus 800

567745 800