

Koken**IMPACT-sarja, 13-osainen, 6-kulma, 3/4 tuumaa****Tilaustiedot**

Tilausnumero	652020
GTIN	4991644506798
Tuoteluokka	63R

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Pienikokoinen IMPACT-sarja yleisimpiin ruuvaustarpeisiin. Tukeva metallilaatikko.

Standardi:**DIN 3129****Raaka-aine:**

Kromimolybdeeniteräs, pinta mangaanifosfatoitu.

Sisältö:

kussakin 1 hylsyavain, kuusiokanta, nro 652010: Koot 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 33; 36; 38; 41

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 3/4 tuumaa	652900
Kumirengas 3/4 tuuman hylsille	652800
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa Avainkoko 19 mm	652010 19
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa Avainkoko 27 mm	652010 27
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa Avainkoko 41 mm	652010 41
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa Avainkoko 32 mm	652010 32
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa Avainkoko 36 mm	652010 36
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa Avainkoko 24 mm	652010 24
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa Avainkoko 30 mm	652010 30
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa Avainkoko 21 mm	652010 21
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa Avainkoko 22 mm	652010 22