




Sähköinen ruuvinväänninsarja, Työkalujen lukumäärä: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	953386 8
GTIN	2050002004177
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953386: 1 kpl

Elektroniikka-asentajan WERA-ruuvitaltta Torx®-ruuveille nro 625770, koot TX5; TX6; TX8; TX10: kutakin 1 kpl

WERA elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Kraftform Micro nro 627470 koot 0,9; 1,3; 1,5; 2: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	8
Syvyys	200 mm
Leveys	200 mm
Leveys G	8

Syvyys G	8
Paino	0,151 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×8
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953386	952001 953386
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille Kraftform Micro Torx®-profiili TX10	625770 TX10
Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväännin Kraftform Micro Kuusikulma 0,9 mm	627470 0,9
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille Kraftform Micro Torx®-profiili TX8	625770 TX8
Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväännin Kraftform Micro Kuusikulma 1,3 mm	627470 1,3
Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväännin Kraftform Micro Kuusikulma 1,5 mm	627470 1,5
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille Kraftform Micro Torx®-profiili TX5	625770 TX5
Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväännin Kraftform Micro Kuusikulma 2 mm	627470 2
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille Kraftform Micro Torx®-profiili TX6	625770 TX6