



## Huoltotyökalulajitelma, 35 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	680370
GTIN	4013288178336
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Pienikokoisten työkalujen valikoima, johon kuuluvat tärkeimmät työkalut huoltotyöhön sisällä ja ulkona.

#### Toimituksen sisältö:

- Kraftform-kahva, VDE-eristetty: 1 kpl nro 667411 koko 1
- Ruuvinväänninterät Phillips-ruuveille, VDE-eristetyt: kussakin 1 kpl koko 1; 2
- Ruuvinväänninkärjet Pozidriv-ruuveille, VDE-eristetyt: kussakin 1 kpl koko 1; 2
- Ruuvinväänninkärjet Torx®-koloruuveille, VDE-eristetyt: 1 kpl/koko, koot TX10; TX15; TX20; TX25
- Ruuvinväänninkärjet uraruuveille, VDE-eristetyt: 1 kpl/koko, koot 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm
- Kärjet Phillips-ruuveille C 6,3: 1 kpl/koko, nro 675320 koot 1/25; 2/25
- Kärjet kuusiokoloruuveille C 6,3: 1 kpl/koko nro 675240 koot 3; 4; 5; 6
- Kärjet Torx®-koloruuveille C 6,3: 1 kpl/koko, nro 675340 koko TX25
- 1/4 tuuman Bit-pidin magneetilla: 1 kpl
- 1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 1 kpl/koko, koot 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
- 1/4 tuuman jatkokappale: 1 kpl koko 75 mm
- 1/4 tuuman liitäntävarsi: 1 kpl
- 1/4 tuuman tiheähampainen räikkä "Zyklop Speed": 1 kpl nro 632390
- Ruuvipitimet: 1 kpl nro 666425 koko 2
- jännitteentarkistustaltat: 1 kpl nro 665030 koko 3
- Kaksipäinen kiintoavain Joker 6002: 1 kpl koko 10x13 mm

#### Huomautus:

Toimitus sisältää kangaskoteloon pakatut työkalut.

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	Kraftform Kompakt W1 huolto
Osien määrä	35
Tuotetyyppi	Työkalusarja

## Tarvikkeet

Yksinapainen vaiheentarkastuslaite Terän leveys 3 mm	665030 3
Yksittäinen VDE-voimakahva Tyyppi 1	667411 1
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm	675240 3
Tiheähampainen räikkä Zyklon Speed, suunnanvaihdin, 1/4", kallistuspää ja poistonuppi	632390
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675240 5
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675320 1/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675240 6
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675320 2/25
Ruuvipitimet Tyyppi 2	666425 2
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675340 TX25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 4 mm	675240 4