

Garant**Tool24 PickOne – isäntäjärjestelmä EN, Lokeroiden määrä: 640****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 979211 640 |
| GTIN | 4062406134136 |
| Tuoteluokka | 9SA |

Kuvaus**Malli:**

Tarvikeautomaatti, jossa on jokaisen tuotteen varman ulosoton takaava innovatiivinen rumpujärjestelmä. Tavaroiden erittäin nopea ulosotto lyhyiden hakuajkojen ansiosta, itsestään avautuva lokero ja optinen signaali oikeassa lokerossa. Tool24 PickOnen rumpuun on saatavissa 4 eri lokerokokoa vakiokonfiguraationa, ja sen 1000 kg:n kantavuus on suunniteltu erityisesti teolliseen käyttöön. Kosketusnäytön joustava kiinnitys molemmin puolin olevan reikälevyn ansiosta.

Master-järjestelmää voidaan laajentaa tarpeen mukaan laajennusjärjestelmillä ja se voidaan yhdistää kaikkiin Tool24-laitteistoversioihin.

Tämä tuote on yhteensopiva Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Maksimimäärä varastoimispaikkoja, soveltuu erinomaisesti pienikokoisille tuotteille, kuten esim. kääntöterille.

Etu:**Hoffmann Group Connected**

Tämän tuotteen myötä saat käyttöösi työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Kunkin ohjelmistomoduulin avulla voidaan lisätä tuottavuutta.

Toimituksen sisältö:

22 tuuman kosketusnäyttö, viivakoodinlukija, PC sekä ohjelmistopaketti Basic, **englanninkielinen käyttöjärjestelmä.**

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Tool24 PickOne -järjestelmän rumpu on saatavana neljällä eri lokerokoolla tuotevalikoiman mukaan ja se on konfiguroitavissa kerran asiakkaan toiveiden mukaisesti. Käänny ammattineuvojasi puoleen.

Painot on ilmoitettu ilman tietokonetta ja näyttöruutua.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--|
| Määrä Lokero A | 640 |
| Korkeus | 2000 mm |
| Leveys | 1080 mm |
| Paino | 275 kg |
| Syvyys | 875 mm |
| Kantavuus / välikkö | 2 kg |
| Sarja | Tool24 PickOne |
| Sarja | Hoffmann Group Connected |
| Sarja | Tool24 PickOne |
| Liitântä | Hoffmann Group Connected |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Tavarannostelujärjestelmä |