



Sähköinen ruuvinväänninsarja, Työkalujen lukumäärä: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	955140 9
GTIN	2050002004580
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955140: 1 kpl

Elektroniikka-asentajan Torx®-avain nro 625770, koot TX5, TX6, TX8, TX10: kutakin 1 kpl

Elektroniikka-asentajan kuusikulmainen ruuvitaltta nro 627470 koot 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	383 mm
Työkalujen lukumäärä	9
Syvyys	115 mm
Malli	ruuvimeisselien kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Shadowboard	115 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Elektroniikka-asentajan kuusiokolovääninKraftform Micro Kuusikulma 2 mm	627470 2
Elektroniikka-asentajan kuusiokolovääninKraftform Micro Kuusikulma 1,3 mm	627470 1,3
Elektroniikka-asentajan kuusiokolovääninKraftform Micro Kuusikulma 1,5 mm	627470 1,5
Elektroniikka-asentajan kuusiokolovääninKraftform Micro Kuusikulma 0,9 mm	627470 0,9
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveilleKraftform Micro Torx®-profiili TX6	625770 TX6
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveilleKraftform Micro Torx®-profiili TX10	625770 TX10
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavahtosarjaan 955140	952001 955140
Elektroniikka-asentajan kuusiokolovääninKraftform Micro Kuusikulma 2,5 mm	627470 2,5
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveilleKraftform Micro Torx®-profiili TX5	625770 TX5
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveilleKraftform Micro Torx®-profiili TX8	625770 TX8