



Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 20



Tilaustiedot

Tilausnumero	953704 20
GTIN	4062406157104
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Vaahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro 923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953704: 1 kpl

HOLEX Kuusiokoloavaimen kärki nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: kutakin 1 kpl

HOLEX-kuusiokärkihylsy nro 631720 koot 3; 4; 5; 6: kutakin 1 kpl

HOLEX-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 632090 koko 1/4: 1 kpl

HOLEX-jatkokappale, nro 632420 koko 150: 1 kpl

HOLEX -kahva nro 632840 koko 150: 1 kpl

HOLEX-T-kahva nro 633029 koko 116: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	250 mm
Paino	0,581 kg
Leveys	200 mm
Syvyys G	10
Työkalujen lukumäärä	20
Leveys G	8
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632420 150
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631020 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 6 mm	631720 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631020 12
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631020 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631020 4,5
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150	632840 150
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 5 mm	631720 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631020 13

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631020 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631020 9
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632090 1/4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 3 mm	631720 3
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953704	952001 953704
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 4 mm	631720 4