


**Garant****Tool24 Locker -laajennusjärjestelmä, Tyyppi: 450/10****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 979320 450/10 |
| GTIN         | 4062406134792 |
| Tuoteluokka  | 9SA           |

**Kuvaus****Malli:**

Työkaluautomaatti erikokoisilla lokeroilla. Yksittäisten työkalujen suojattu ja täysin dokumentoitu ottaminen. Lokeroiden koko mahdollistaa suurikokoisten tuotteiden varastoinnin ja ne on valmisteltu akkujen lataamista varten. Vakiovarustein LED-sisävalaistus mahdollistaa sekä automaattisesti avautuvien lokeroiden tunnistuksen että myös itse työkalujen ottamisen ulos. LED-valolista lokeroiden kohdalla tukee niinkään työkalujen ottamista ja täyttämistä. Kummallekin puolelle asennetut reikälevyt mahdollistavat kosketusnäytön joustavan kiinnityksen Master-malleihin. Niihin voidaan kiinnittää myös Easyfix-koukkuja ja -pidikkeitä sekä kaikkia muita luettelon sisältämiä reikälevyille tarkoitettuja tarvikkeita. Master-järjestelmää voidaan laajentaa ja siihen voidaan yhdistellä muita minkä tahansa Tool24-laitteistomallin laajennusjärjestelmiä. Työkaluautomaatti, jossa voidaan säilyttää isokokoisempia tavaroita lokeroissa, joiden korkeus on 460 mm ja joiden leveys ja syvyys on 450 mm.

**Käyttö:**

Automaattinen yksittäisten tuotteiden varastoautomaatti, jossa voidaan säilyttää ja jonka avulla voidaan hallinnoida myös suurikokoisia tuotteita, kuten esimerkiksi suurempia henkilönsuojaintuotteita, sähkö- ja käsityökaluja tai valmistamiamme muovisia L-BOXX®-järjestelmälaukkuja.

**Sijoitus:**

Lokeroiden lukumäärä × korkeus mm: 8 × 300; 2 × 460

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Kaikissa lokeroissa on virtalähdevalmius. Asiakkaan on huolehdittava yksittäisten latauslaitteiden liittämistä. Teknisissä tiedoissa mainitut painotiedot koskevat laajennusjärjestelmän kaappeja, ja niihin eivät sisälly tietokone ja näyttöruutu.

Tarkistusikkunoilla varustetut lokerot, yksilölliset värit ja mitat (lokeron koot, kaapin leveydet ja syvyydet) ovat mahdollisia.

Kysy tietoja lähimmältä asiantuntijalta!

**Tekninen kuvaus**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Syvyys                          | 500 mm   |
| Korkeus                         | 1965 mm  |
| Leveys                          | 1100 mm  |
| Paino                           | 210 kg   |
| Välikön hyötysyvyys             | 450 mm   |
| Lokeroiden määrä                | 10   |
| Kantavuus / välikö              | 25 kg  |
| Lokeron hyötykorkeus (1)        | 300 mm   |
| Lokeron hyötykorkeus (2)        | 460 mm   |
| Lokeron hyötyleveys             | 450 mm   |
| Sarja                           | Tool24 Locker  |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm   |
| Värivalikoima                   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi                     | Tavarannostelujärjestelmä                                      |