

**Garant****Ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille, T-kahva, Työkalujen lukumäärä: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953120 9
GTIN	
Tuoteluokka	91A

**Kuvaus****Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

**Toimituksen sisältö:**

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953120: 1 kpl  
GARANT-ruuvinväännin Torx®-ruuveille nro 625150, koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: kutakin 1 kpl

**Tekninen kuvaus**

Syvyys G	24
Työkalujen lukumäärä	9
Syvyys	600 mm
Leveys G	6
Leveys	150 mm
Malli	ruuvimeisselien kanssa
Paino	0,384 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6x24
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

---

## Tarvikkeet

Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva Torx®-profiili TX15	625150 TX15
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva Torx®-profiili TX6	625150 TX6
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953120	952001 953120
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva Torx®-profiili TX10	625150 TX10
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva Torx®-profiili TX25	625150 TX25
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva Torx®-profiili TX7	625150 TX7
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva Torx®-profiili TX8	625150 TX8
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva Torx®-profiili TX9	625150 TX9
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva Torx®-profiili TX20	625150 TX20
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva Torx®-profiili TX30	625150 TX30