



Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	953372 9
GTIN	2050002004160
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953372: 1 kpl

PB SWISS TOOLS -ruuvitaltta uraruuveille nro 660040 koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: kutakin 1 kpl

PB SWISS TOOLS -ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667695 koot 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	24
Työkalujen lukumäärä	9
Leveys	150 mm
Syvyys	600 mm
Leveys G	6
Paino	0,685 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6x24
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva Ristikantakoko 0	667695 0
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 8 mm	660040 8
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 4 mm	660040 4
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva Ristikantakoko 2	667695 2
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva Ristikantakoko 3	667695 3
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660040 6,5
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660040 5,5
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva Ristikantakoko 1	667695 1
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953372	952001 953372
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660040 3,5