




## Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille kromattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 12



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 624810 12     |
| GTIN         | 7610733265206 |
| Tuoteluokka  | 63D           |

### Kuvaus

**Malli:**

Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova).

**Raaka-aine:**

PB Swiss Tools -erikoisseos, pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 624800: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

säilytys: muoviteline

### Tekninen kuvaus

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Ruuvinvääntimien lkm. | 12                            |
| Irrotusprofiili       | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Raaka-aine            | PB Swiss Tools -erikoisseos   |
| Pinta                 | kromattu                      |
| Kärki                 | musta                         |
| värikoodaus           | ei                            |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Pallopää pitkässä varressa | ei          |
| Tuotetyyppi                | Ruuvitaltta |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX15     | 624800 TX15 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX6      | 624800 TX6  |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX27     | 624800 TX27 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX7      | 624800 TX7  |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX45     | 624800 TX45 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX30     | 624800 TX30 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX25     | 624800 TX25 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX9      | 624800 TX9  |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX20     | 624800 TX20 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX8      | 624800 TX8  |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX10     | 624800 TX10 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillekromattu Torx®-profiili TX40     | 624800 TX40 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillejauhemaalattu Torx®-profiili TX6 | 624850 TX6  |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillejauhemaalattu Torx®-profiili TX9 | 624850 TX9  |

|   |             |
|---|-------------|
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillejauhemaalattu Torx®-profiili TX10 | 624850 TX10 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillejauhemaalattu Torx®-profiili TX15 | 624850 TX15 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillejauhemaalattu Torx®-profiili TX7  | 624850 TX7  |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillejauhemaalattu Torx®-profiili TX25 | 624850 TX25 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillejauhemaalattu Torx®-profiili TX20 | 624850 TX20 |
| Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveillejauhemaalattu Torx®-profiili TX8  | 624850 TX8  |