



Ruuvinväänninsarja mikroelektroniikkaan kangaslaukussa, Osien määrä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	669630 11
GTIN	4013288178343
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttikahva, **kierrettävä suojus, nopeasti pyörivä alue** tehokkaaseen ruuvaamiseen ja **voima-alue. Pikavaihtoistukka** 4 mm:n Halfmoon-Bit-terien (nrot 669932 – 669936) tai 4 mm:n HIOS-Bit-terien kiinnitykseen. Terät laadukasta työkaluterästä.

Sisältö:

Ruuvitaltanpidin: 1 kpl

Urakantaterät nro 66 9932: à 1 kpl kokoa 1,5; 2; 3

Terät Phillips-ruuveille nro 669933: à 1 kpl kokoa 00; 0; 1

kuusiokoloterät nro 669934: à 1 kpl kokoa 1,5; 2

Terät Torx®-ruuveille nro 669935: à 1 kpl kokoa TX5; TX6

Tekninen kuvaus

Osien määrä	11
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille

Valmistajamerkintä	Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Käännettävä suojus	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Urakantaterä Halfmoon, 4 mm Terän leveys b 1,5 mm	669932 1,5
Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® - profiili 3IP	669936 3IP
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX5	669935 TX5
Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® - profiili 4IP	669936 4IP
Ruuvinvääntimen pidin pikavaihtoistukalla, 4 mm:n Halfmoon-/HIOS-terille,ESD	669931
Kuusiokoloterä Halfmoon, 4 mm Kuusikulma 1,5 mm	669934 1,5
Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm Ristikantakoko 0	669933 0
Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm Ristikantakoko 00	669933 00
Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm Ristikantakoko 1	669933 1
Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® - profiili 2IP	669936 2IP
Urakantaterä Halfmoon, 4 mm Terän leveys b 2 mm	669932 2
Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® - profiili 1IP	669936 1IP
Kuusiokoloterä Halfmoon, 4 mm Kuusikulma 2 mm	669934 2
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX6	669935 TX6
Urakantaterä Halfmoon, 4 mm Terän leveys b 3 mm	669932 3