




## Täydennyssarja, 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 14



### Tilaustiedot

Tilausnumero	953635 14
GTIN	4062406155650
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953635: 1 kpl  
HOLEX 12-kulmainen hylsy, pitkä nro 642520 koot 10; 12; 13; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: kutakin 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Paino	1,995 kg
Syvyys G	16
Leveys G	6
Leveys	150 mm
Syvyys	400 mm
Työkalujen lukumäärä	14
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×16

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953635	952001 953635
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642520 24
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642520 14
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642520 12
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642520 21
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642520 27
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642520 15
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642520 18
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642520 13
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642520 19
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642520 16
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642520 17
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642520 11
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642520 10
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642520 22