



Ruuvitaltavalikoima, täysin eristetty, Työkalujen lukumäärä: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	954495 9
GTIN	4062406155834
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 nro 954495: 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 663301 koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668631 koko 0; 1; 2: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	6
Työkalujen lukumäärä	9
Syvyys	600 mm
Työkalujen lukumäärä	9
Leveys	150 mm
Syvyys G	24
Malli	täyseristettyjen VDE-työkalujen kanssa
Paino	0,608 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	6x24
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 6,5 mm	663301 6,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 4 mm	663301 4
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954495	952001 954495
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663301 5,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3 mm	663301 3
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663301 3,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveilletäyseristys Terän leveys b 2,5 mm	663301 2,5
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips- ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 2	668631 2
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips- ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 1	668631 1
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips- ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 0	668631 0